

Recipients :	Stoneridge Importer HALE Nord Bohemia, s.r.o.
Release date :	7.11.2022
Update Purpose :	sedmé vydání v roce 2022
Object :	Optimo SW, version 6.5

Verze Optimo SW 6.5.2000.4019 (DELL) a 6.5.3000.4019 (LINX) jsou uvolněny k distribuci do všech dílen. Toto je vydání z října 2022 a mělo by být použito pouze pro Optimo², které je v revizi SW 6.4.X000.4014. Na konci upgrade se jednotka sama restartuje.

Optimo² software version 6.5

Verze SW 6.5.X000.4019 je distribuována importérům prostřednictvím extranetu importérů. Používá firmware verze 02.09 (stejná jako předchozí verze) a bezdrátové rozhraní Revize 5.3.2 (stejně jako předchozí verze):

Device Information	
Product revision	REV 02.09
Software checksum	C9-37
Wireless Revision	5.3.2
Wireless Checksum	69-B2
Wireless Pan ID	5210
Wireless Channel ID	14
Manual rolling road test speed	50
Fixed distance 1	4
Fixed distance 2	4

Tato aktualizace SW obsahuje:


- SE5000CS – Aktualizace na SE5000 CS, změny viz značka v červeném obdélníku:



2. MKIII > Pevná vzdálenost 2 Test – procentuální chyba má být zobrazena na 2 desetinná místa
3. MKIII > Read & modify - výběr DSRC CAN. Aby nedošlo k chybě při instalaci nebo odstraňování problémů, skryje nyní Optimo možnost C2-CAN, pokud ji hardware VU nepodporuje:

DSRC CAN Selection	A CAN	C CAN
--------------------	-------	-------

4. MKIII > Bench test: D-kabel Bench Test fix pro staré analogové tachografy
5. MKIII > Read & Modify – Implement VDO 4.0e WTD čítače:



Parameter	Setting
weekly Drive Time	On
Availability Added To Rest Time	Off
Daily Working Time	999
Weekly Working Time	3603

6. 1381CS – Aktualizace na 1381 CS pro zohlednění aktualizací v kartě VDO Workshop
7. MKIII – Odstranění závislosti 4.0ed chassis id s konfiguracemi Volvo/Renault: není nutné používat stejné Optimo jako při konfiguraci VU.
8. Tachoswap – zlepšení výkonu

‘Optimo Diagnostics’



- a. Sériové číslo pro účely opravy
- b. Firmware re-flash pro PCB/bezdrátovou komunikaci
- c. Bluetooth a reset portu pro DSRC Tester
- d. Správa napájení – Screen on/off pro uživatelské preference



10. Aktualizace specifické pro trh

- a. Nové jazyky – slovenština a gruzínština.
- b. itaština 1000 m Testovací možnost volby mezi aktuálním ručním testem a automatickým 1000 m testem
- c. Polská klávesnice se změní na /, R a čárku, na třetí klávesnici pod čísly
- d. Aktualizace PDF spisovatele pro řecké kalibrační zprávy